

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M36X50

Artikelnummer	01010.360.050
Merk	-
UBB	952351287257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016331
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Technische tekening

