

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M36X90

Artikelnummer	01010.360.090
Merk	-
UBB	950351058579
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016386
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Technische tekening

