

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M36X130

Artikelnummer	01010.360.130
Merk	-
UBB	500621728335
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503426
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	130
P	4
s	55

Technische tekening

