

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M36X140

Artikelnummer 01010.360.140

Merk -

UBB 950351058736

UNSPSC 31161620

EAN 8715492016430

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	140
P	4
s	55

Technische tekening

