

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M52X100

Artikelnummer	01010.520.100
Merk	-
UBB	950351059981
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016805
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M52
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M52
k	33
L (mm)	100
P	5
s	80

Technische tekening

