

Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M10X60



Artikelnummer	01030.100.060
Merk	-
UBB	950351119397
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017253
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Spoed (P)	1.5
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Vierkantkop
Kopsoort	Vierkantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	479
NF	E25-134

Technische specificatie

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
k	10
L (mm)	60
P	1.5
s	10
z1	2.5

Technische tekening

