

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M8X1,00X90



Artikelnummer 01060.080.090

Merk -

UBB 950351126970

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019592

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1
s	13

Technische tekening

