

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,25X35



Artikelnummer 01060.100.035

Merk -

UBB 500621729168

UNSPSC 31161620

EAN 8715494503501

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.25
s	17

Technische tekening

