

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,25X45



Artikelnummer 01060.100.045

Merk -

UBB 951351612225

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019653

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.25
s	17

Technische tekening

