



## Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,25X90

Artikelnummer 01060.100.090

Merk -

UBB 950351127549

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019738

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M10                         |
| Lengte               | 90 mm                       |
| Klasse               | 8.8                         |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Kopsoort             | Zeskantkop                  |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-152 |
| NEN | 1555    |
| DIN | 960     |
| ISO | 8765    |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 32   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 45   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 26   |
| d-D                                | M10  |
| k                                  | 6.4  |
| L (mm)                             | 90   |
| P                                  | 1.25 |
| s                                  | 17   |

### Technische tekening

