

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X45



Artikelnummer 01060.120.045

Merk -

UBB 950351127705

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019813

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.5
s	19

Technische tekening

