



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X75

Artikelnummer 01060.120.075

Merk -

UBB 950351128380

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019875

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.5
s	19

Technische tekening

