

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X80



Artikelnummer 01060.120.080

Merk -

UBB 950351128463

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019882

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.5
s	19

Technische tekening

