

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X120



Artikelnummer	01060.120.120
Merk	-
UBB	952351324209
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019943
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.5
s	19

Technische tekening

