

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M14X1,50X60



Artikelnummer	01060.140.060
Merk	-
UBB	950351129032
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020024
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	60
P	1.5
s	22

Technische tekening

