

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M14X1,50X90



Artikelnummer	01060.140.090
Merk	-
UBB	950351129602
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020086
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	1.5
s	22

Technische tekening

