



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X55

Artikelnummer	01060.160.055
Merk	-
UBB	950351129867
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020178
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	1.5
s	24

Technische tekening

