



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X70

Artikelnummer 01060.160.070

Merk -

UBB 950351130188

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020208

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

Technische tekening

