

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X75



Artikelnummer 01060.160.075

Merk -

UBB 950351130261

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020215

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	1.5
s	24

Technische tekening

