



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X90

Artikelnummer	01060.160.090
Merk	-
UBB	950351130428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020239
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	1.5
s	24

Technische tekening

