

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X55



Artikelnummer	01061.120.055
Merk	-
UBB	952351325297
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020673
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.25
s	19

Technische tekening

