

## Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X110



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01061.120.110                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351325370                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492020758                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Diameter             | M12                               |
| Lengte               | 110 mm                            |
| Klasse               | 8.8                               |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                           |
| Kopsoort             | Zeskantkop                        |
| Materiaalsoort       | Staal                             |
| Draadrichting        | Rechts                            |
| Oppervlaktebedekking | Blank                             |
| Draadsoort           | Metrisch extra fijne schroefdraad |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 8765    |
| DIN | 960     |
| NEN | 1555    |
| NF  | E25-152 |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 36   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 49   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 30   |
| d-D                                | M12  |
| k                                  | 7.5  |
| L (mm)                             | 110  |
| P                                  | 1.25 |
| s                                  | 19   |

### Technische tekening

