

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X70



Artikelnummer	01061.180.070
Merk	-
UBB	950351132739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020840
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	1.5
s	27

Technische tekening

