

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X130



Artikelnummer	01061.180.130
Merk	-
UBB	952351325784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020901
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	130
P	1.5
s	27

Technische tekening

