

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X150



Artikelnummer	01061.180.150
Merk	-
UBB	952351325941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020925
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	150
P	1.5
s	27

Technische tekening

