

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X170



Artikelnummer	01061.180.170
Merk	-
UBB	952351410669
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020949
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	170
P	1.5
s	27

Technische tekening

