

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M20X1,50X100



Artikelnummer	01061.200.100
Merk	-
UBB	950351133562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021045
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	1.5
s	30

Technische tekening

