

Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Blank 8.8 M24X1,50X120



Artikel nummer	01061.240.120
Merk	-
UBB	500644617218
UNSPSC	31161620
EAN	8717077010611
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L)	120
P	1.50
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): L>200mm	73
b (min.): 125mm<L≤200mm	60
k	15
s	36
b (min.): L≤125mm	54

Technische tekening

