

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M12X1,50 (LH)

Artikelnummer	01130.120.150
Merk	-
UBB	950355735180
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024305
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.5
s	19

Technische tekening

