

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M22X2,00 (LH)

Artikelnummer	01130.220.200
Merk	-
UBB	950355735677
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024367
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M22
m	18
P	2
s	32

Technische tekening

