

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M24X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer	01130.240.150
Merk	-
UBB	950355735750
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024374
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	1.5
s	36

Technische tekening

