

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X60



Artikelnummer 01200.050.060

Merk -

UBB 950351141235

UNSPSC 31161620

EAN 8715492024817

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Technische tekening

