

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X65



Artikelnummer	01200.060.065
Merk	-
UBB	950351142225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024954
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	65
P	1
s	10

Technische tekening

