

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X35



Artikelnummer	01200.070.035
Merk	-
UBB	950351143132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025128
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Technische tekening

