

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X70



Artikelnummer 01200.070.070

Merk -

UBB 950351143629

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025180

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	70
P	1
s	11

Technische tekening

