

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X70



Artikelnummer	01200.080.070
Merk	-
UBB	950351144536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025272
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Technische tekening

