

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X90



Artikelnummer 01200.080.090

Merk -

UBB 950351144874

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025319

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1.25
s	13

Technische tekening

