

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X200



Artikelnummer	01200.080.200
Merk	-
UBB	950351145780
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025425
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	200
P	1.25
s	13

Technische tekening

