

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X120



Artikelnummer	01200.100.121
Merk	-
UBB	952351614039
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025715
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	16

Technische tekening

