

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X130/S=22



Artikelnummer	01200.140.130
Merk	-
UBB	950351151382
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026446
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L \geq 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130
P	2
s	22

Technische tekening

