

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X180/S=22



Artikelnummer 01200.140.180

Merk -

UBB 950351151796

UNSPSC 31161620

EAN 8715492026484

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	180
P	2
s	22

Technische tekening

