

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X260/S=22



Artikelnummer	01200.140.260
Merk	-
UBB	950351152117
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026521
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	260
P	2
s	22

Technische tekening

