

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X250



Artikelnummer	01200.160.250
Merk	-
UBB	500621729812
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503570
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	250 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	250
P	2
s	24

Technische tekening

