

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X360



Artikelnummer	01200.160.360
Merk	-
UBB	954351333768
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026873
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	360 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	360
P	2
s	24

Technische tekening

