

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X400



Artikelnummer	01200.160.400
Merk	-
UBB	954351333925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026897
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	400 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	400
P	2
s	24

Technische tekening

