

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X65



Artikelnummer 01200.180.065

Merk -

UBB 950351154501

UNSPSC 31161620

EAN 8715492026927

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	65
P	2.5
s	27

Technische tekening

