

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X190



Artikelnummer	01200.200.190
Merk	-
UBB	951351617760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027269
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	190
P	2.5
s	30

Technische tekening

