

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X220



Artikelnummer	01200.200.220
Merk	-
UBB	950351157322
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027290
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
P	2.5
s	30

Technische tekening

