

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X90



Artikelnummer	01200.240.090
Merk	-
UBB	950351159302
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027603
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L \geq 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Technische tekening

