

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X100



Artikelnummer	01200.240.100
Merk	-
UBB	950351159484
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027610
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

